

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/2



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L ₃	22 mm
Unterlegplatte	320610 P01
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebel	320612 P01
ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNL
Gesamtlänge L	35 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Federstift	320618 P01
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Plattengröße	12 mm

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Kniehebelschraube	320611 P01
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01