

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCL
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Wendeplattenschraube	320620 S01
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Anstellwinkel	95 Grad

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf