

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/6



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264827 ST/6   |
| GTIN          | 2050002059313 |
| Artikelklasse | 29D           |

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

### Technische Beschreibung

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Schnitt- / Trennstelle            | 25 mm              |
| passende Wendeschneidplatte       | CC.. 1204..        |
| Wendeplattenzuordnung             | rechts und neutral |
| ISO-Code Wechselschneidkopf       | SCLCL              |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 32 mm              |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 17 mm              |
| Plattengröße                      | 12 mm              |
| Gesamtlänge L                     | 35 mm              |
| Wendeplattenschraube              | 320620 S01         |
| Anstellwinkel                     | 95 Grad            |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Einsatzart   | links       |
| Innenkühlung | ja          |
| Produktart   | Schneidkopf |