

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/3



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNL
Unterlegplatte	320610 P01
Kniehebel	320612 P01
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	50 mm
Kniehebelschraube	320611 P01
Mittenversatz L_3	27 mm
Plattengröße	12 mm
Federstift	320618 P01
Gesamtlänge L	40 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01