

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/10**Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCR
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Gesamtlänge L	35 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L ₃	22 mm
Plattengröße	11 mm
Schnitt- / Trennstelle	32 mm

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	40 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf