

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/9



Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 25 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDQCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 107,5 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 32 mm

Mittenversatz L_3 : 17 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	320626 S05/07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Mittenversatz L_3	17 mm

Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCR
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320624 2
---------------------------	----------