

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/7



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	22 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCL
Gesamtlänge L	35 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Wendeplattenschraube	320620 S01
Plattengröße	12 mm
Anstellwinkel	95 Grad

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf