

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/9**Bestelldaten**

Bestellnummer	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Wendeplattenschraube	320626 S05/07
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCL
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Gesamtlänge L	35 mm
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Anstellwinkel	107,5 Grad

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf