

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCR

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 50 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	40 mm
Plattengröße	12 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCR
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	50 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Wendeplattenschraube	320620 S01
Mittenversatz L_3	27 mm
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
---------------------------	----------