

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/3



Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: PCLNR

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 50 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Kniehebel	320612 P01
Mittenversatz L_3	27 mm
Federstift	320618 P01
Plattengröße	12 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf	PCLNR
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	50 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	320611 P01
Unterlegplatte	320610 P01
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01