

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 25 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCR

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr- $\varnothing$   $D_{min}$ : 32 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 17 mm

### Technische Beschreibung

Mittenversatz $L_3$	17 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	32 mm
Wendeplattenschraube	320620 S01
Gesamtlänge L	35 mm

Plattengröße	12 mm
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCR
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

---

## Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
---------------------------	----------