

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCR

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 40 mmMittenversatz L_3 : 22 mm**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Wendeplattenschraube	320620 S01
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..

ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCR
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	40 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Anstellwinkel	95 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320620 2
---------------------------	----------