

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 850 mm mit Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923624 1500
GTIN	4062406264499
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	500 mm
----------------------	--------

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	165 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Unterbau Breite	1300 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Höhe	850 mm
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	mobile Werkbank

