

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/10



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCL
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	40 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Plattengröße	11 mm

Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf