

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag / Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/2**Bestelldaten**

Bestellnummer	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Breite	600 mm
--------	--------

Türhöhe	525 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Nutzhöhe für Schubladen	150 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Gewicht	50 kg
Anzahl Tür	1
Tür Nutzhöhe	525 mm
Anzahl Schubladen	2
Türanschlag	links
Schubladen Nutzbreite in G	20
Nutzbreite	550 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 800/525 mm	927727 800/525
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10