

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 700/525mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 927420 700/525 |
| GTIN | 4062406264956 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Anzahl Fachboden höhenverstellbar | 1 |
| Nutzbreite | 350 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Breite | 400 mm |
| Tür Nutzhöhe | 525 mm |
| Nutzhöhe für Schubladen | 75 mm |
| Anzahl Tür | 1 |
| Höhe | 700 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Türanschlag | rechts |
| Breite in G | 12 |
| Tiefe in G | 20 |
| Tiefe | 650 mm |
| Türhöhe | 525 mm |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Materialstärke | 1 mm |
| Türöffnungswinkel | 180 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 12x20G |
| Produktart | Werkbankgehäuse |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12 | 927094 12 |
| Fachboden fest, verzinkt Typ 1 | 927515 1 |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |