

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag / Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/2**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927612 900/2 |
| GTIN | 4062406265014 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75

Türhöhe mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|--------|
| Nutzhöhe für Schubladen | 150 mm |
|-------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tür Nutzhöhe | 625 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Türhöhe | 625 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 |
| Breite | 600 mm |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Anzahl Tür | 1 |
| Gewicht | 52 kg |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Türanschlag | links |
| Höhe | 900 mm |
| Nutzbreite | 550 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Türöffnungswinkel | 180 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 20×20G |
| Produktart | Werkbankgehäuse |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|--|----------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927800 75 |
| Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 900/625 mm | 927727 900/625 |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10 | 951025 10 |