

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 600/425mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927420 600/425
GTIN	4062406264949
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	350 mm
Türhöhe	425 mm

Höhe	600 mm
Gewicht	20 kg
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Breite in G	12
Tür Nutzhöhe	425 mm
Anzahl Tür	1
Tiefe in G	20
Breite	400 mm
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Türanschlag	rechts
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21