

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 700/525mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Türhöhe	525 mm

Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Höhe	700 mm
Breite	400 mm
Nutzbreite	350 mm
Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm
Tiefe	650 mm
Breite in G	12
Anzahl Tür	1
Gewicht	20 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12