

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Linksanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 900/525mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927422 900/525
GTIN	4062406264994
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Gewicht	29 kg
Nutzbreite	350 mm

Tür Nutzhöhe	525 mm
Tiefe in G	20
Anzahl Tür	1
Breite	400 mm
Breite in G	12
Türhöhe	525 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	900 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckensatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Fachboden ausziehbar Typ 1	927510 1
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12