

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag / Schubladen, 20×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/3****Bestelldaten**

Bestellnummer	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Tür Nutzhöhe	525 mm
--------------	--------

Höhe	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Türanschlag	links
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Gewicht	61 kg
Türhöhe	525 mm
Breite	600 mm
Anzahl Tür	1
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	3
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzbreite	550 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 900/525 mm	927727 900/525
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10