

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, Höhe / Anzahl Schubladen: 800****Bestelldaten**

Bestellnummer	927617 800
GTIN	4062406265052
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

**Bestückung:**

Türhöhe mm: 700

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	650 mm
Türhöhe	700 mm

Nutzhöhe	700 mm
Gewicht	31 kg
Tür Nutzhöhe	700 mm
Nutzbreite	550 mm
Anzahl Schubladen	0
Anzahl Tür	1
Höhe	800 mm
Breite	600 mm
Türanschlag	links
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------