

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631709 3
GTIN	4062406265083
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	12,5 mm
Sechskant	3 mm
Länge	36 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz