

**Garant****Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX20****Bestelldaten**

Bestellnummer	631809 TX20
GTIN	4062406265373
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

**Technische Beschreibung**

Torx®-Profil	TX20
Länge	36 mm
Ø antriebseitig	12,5 mm
Profilmaß A	3,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz