

**Garant****Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX40****Bestelldaten**

Bestellnummer	631809 TX40
GTIN	4062406265410
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

**Technische Beschreibung**

Länge	36 mm
Ø antriebseitig	12,5 mm
Profilmaß A	6,6 mm
Torx®-Profil	TX40
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz