

**Garant****Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX40****Bestelldaten**

Bestellnummer	637539 TX40
GTIN	4062406265472
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø antriebseitig	17,5 mm
Profilmaß A	6,6 mm
Länge	43 mm
Torx®-Profil	TX40
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

