

Garant**Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX20****Bestelldaten**

Bestellnummer	637539 TX20
GTIN	4062406265434
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	17,5 mm
Torx®-Profil	TX20
Profilmaß A	3,8 mm
Länge	43 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

