

Garant**Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX25****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637549 TX25 |
| GTIN | 4062406265496 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Länge | 107 mm |
| Ø antriebseitig | 17,5 mm |
| Profilmaß A | 4,4 mm |
| Torx®-Profil | TX25 |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |