

Garant**Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX25****Bestelldaten**

Bestellnummer	631809 TX25
GTIN	4062406265380
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Technische Beschreibung

Profilmaß A	4,4 mm
Länge	36 mm
Torx®-Profil	TX25
Ø antriebseitig	12,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz