

**Garant****Spiralbohrer überlang HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8 × Gesamtlänge L: 13X375mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	116245 13X375
GTIN	4062406264680
Artikelklasse	11B

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit präzisem Spitzenanschliff.

Vaporisierter Hochleistungsbohrer zum Bohren von besonders tiefen Löchern. Unbedingt **auf häufige Spanentleerung achten.**

**Empfehlung:****Maximale Bohrtiefe:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Hinweis:**

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit **120° Spitzenwinkel** für erhöhte Prozesssicherheit

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$	13 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø $D_c$	13 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Spannutenlänge $L_c$	260 mm
Gesamtlänge L	375 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	240,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Norm	DIN 1869

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/U
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Spiralwinkel	38 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	50 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	32 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	21 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	5 m/min	P
GG(G)	geeignet	18 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		