

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/11



### Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCL
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	50 mm
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Gesamtlänge L	40 mm

Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf