

SWISS TOOLS

**Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/12****Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	35 mm
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCR
passende Wendschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	32 mm
Plattengröße	11 mm

Mittenversatz L <sub>3</sub>	17 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf