

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/13**Bestelldaten**

Bestellnummer	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Mittenversatz L ₃	22 mm
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Gesamtlänge L	35 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf