

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/13



### Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

#### Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

#### Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

### Technische Beschreibung

Wendeplattenzuordnung	links und neutral
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCR
Gesamtlänge L	35 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	22 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schnitt- / Trennstelle	32 mm

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Plattengröße	11 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf