

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/15**Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBR
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	35 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..

Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf