

SWISS TOOLS

**Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/14****Bestelldaten**

Bestellnummer	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	40 mm
Plattengröße	11 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral

Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf