

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/15**Bestelldaten**

Bestellnummer	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Mittenversatz L ₃	17 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBL
Gesamtlänge L	35 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm

Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf