

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SVQBR

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Anstellwinkel: 107,5 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 40 mm

Mittenversatz L_3 : 22 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	320626 S05/07
Mittenversatz L_3	22 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBR

Wendeplattenzuordnung	links und neutral
Gesamtlänge L	35 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Torx-Schraube Nr. 2 Typ 2	320626 2
---------------------------	----------