

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/17



### Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	320626 S05/07
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBL
Gesamtlänge L	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf