

SWISS TOOLS

## Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SVQBL
Gesamtlänge L	35 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	40 mm
Wendeplattenschraube	320626 S05/07
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	22 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf