

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/12



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	32 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf