

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 700/525mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Gewicht	26 kg
Tür Nutzhöhe	525 mm
Breite	600 mm
Höhe	700 mm

Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Nutzbreite	550 mm
Türanschlag	rechts
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12