

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 600/425mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Tür mit Linksanschlag.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	650 mm
Gewicht	26 kg
Breite	600 mm
Tür Nutzhöhe	425 mm

Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Höhe	600 mm
Nutzbreite	550 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------