

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 700/525mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Tür Nutzhöhe	525 mm

Gewicht	26 kg
Tiefe	650 mm
Breite	600 mm
Nutzbreite	550 mm
Höhe	700 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------