

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 800/425mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Linksanschlag.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Gewicht	31,8 kg
Breite	600 mm
Tür Nutzhöhe	425 mm

Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------