

Garant GRIDLINE

Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20x20G, Höhe / Türhöhe: 600/425mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Höhe	600 mm
Breite	600 mm
Tür Nutzhöhe	425 mm
Türanschlag	rechts

Nutzhöhe für Schubladen	75 mm
Gewicht	26 kg
Nutzbreite	550 mm
Tiefe	650 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Fachboden ausziehbar Typ 1	927810 1
Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927800 50
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927815 1