

Garant**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	64 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU146715
Bohrzirkularfräsen a _p	2 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,75 Grad
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm

Rampinglänge L für α_{\max}	61,07 mm
Serie	Power Q
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Einstellwinkel κ	16 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneiden- $\varnothing D_c$	80 mm
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 8	219799 8
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP