

Garant
**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für
Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Bohrzirkularfräsen a_p	1,2 mm
Innenkühlung	ja
Auskraglänge L_1	70 mm
Serie	Power Q
Ramplinglänge L für α_{max}	22,55 mm
Ramplingwinkel α_{max}	1,52 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	68 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Einstellwinkel κ	15 Grad

Schneiden-Ø D_c	35 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Ø D_3	25 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	60 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP