

Garant**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M16
Ø D ₃	30 mm
Gesamtlänge L _{ges}	47 mm
Serie	Power Q
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α _{max}	1,25 Grad
Bohrzirkularfräsen a _p	1,2 mm

Ø D ₂	29 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Schneiden-Ø D _c	40 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	78 mm
Rampinglänge L für α _{max}	27,55 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	70 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7