

SWISS TOOLS

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/4



Bestelldaten

Bestellnummer	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	35 mm
Federstift	320618 P05
Wendeplattenzuordnung	rechts und neutral
Unterlegplatte	320610 P05
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Mittenversatz L ₃	22 mm
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Plattengröße	15 mm
Kniehebelschraube	320611 P05
ISO-Code Wechselschneidkopf	PDUNL

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kniehebel	320612 P05
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05